

**HOLEX****Spazzola lamellare abrasiva tessuto ondulato, Ø 100×50 mm, Confronto granulometrico: 180****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	568479 180
GTIN	4045197680693
Classe articolo	52E

**Descrizione****Esecuzione:**

Dimensioni standard Ø 100×100 mm oppure esecuzione sottile Ø 100×50 mm per la lavorazione di piccole superfici. Foro di alloggiamento Ø 19 mm con sede multipla.

**Tela abrasiva ripiegata sinusoidale** senza bordo tagliato. Con corindone normale (A) incorporato.

**Uso:**

Per **opacizzazione** pulita e **lucidatura**.

**Nota:**

Per la compensazione della larghezza di spazzole sottili di Ø 100×50 mm, set di anelli distanziali n. art. 568439.

**Descrizione tecnica**

Sostrato del materiale abrasivo	Tessuto per la pulizia
Velocità consigliata	2800 min <sup>-1</sup>
Confronto granulometrico	180

Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Ø Rullo	100 mm
Larghezza rullo	50 mm
Attributo del nome del prodotto	Ø 100×50 mm
Tipo di prodotto	Spazzola lamellare abrasiva in tessuto non tessuto

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Vernice	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		