



Spazzola lamellare abrasiva tessuto ondulato, Ø 100×50 mm, Confronto granulometrico: 400



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	568479 400
GTIN	4045197680709
Classe articolo	52E

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni standard Ø 100×100 mm oppure esecuzione sottile Ø 100×50 mm per la lavorazione di piccole superfici. Foro di alloggiamento Ø 19 mm con sede multipla.

Tela abrasiva ripiegata sinusoidale senza bordo tagliato. Con carburo di silicio (SiC) incorporato.

Uso:

Per **opacizzazione** pulita e **lucidatura**.

Nota:

Per la compensazione della larghezza di spazzole sottili di Ø 100×50 mm, set di anelli distanziali n. art. 568439.

Descrizione tecnica

Sostrato del materiale abrasivo	Tessuto per la pulizia
Velocità consigliata	2800 min ⁻¹
Confronto granulometrico	400

Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Ø Rullo	100 mm
Larghezza rullo	50 mm
Attributo del nome del prodotto	Ø 100×50 mm
Tipo di prodotto	Spazzola lamellare abrasiva in tessuto non tessuto

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Vernice	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		