

3M**Anello di tela abrasiva Ø 90×100 mm, SC-BF, Confronto granulometrico: 100****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	568561 100
GTIN	4001895524561
Classe articolo	53M

Descrizione**Esecuzione:**

Mini-nastri di tela abrasiva Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Mini-nastri di tela abrasiva in tessuto non tessuto per dissolvenza, satinatura e finitura.

Con pellicola di supporto per migliore applicazione su tutti i rulli.

Uso:

Su rettificatrici in piano e satinatrici con rulli n. art. 568570 – 568577 (Ø foro 19 mm). Velocità massima 5000 min⁻¹.

Descrizione tecnica

Confronto granulometrico	100
Lunghezza nastro di tela abrasiva	289 mm
Ø Nastro di tela abrasiva	90 mm
Larghezza nastro di tela abrasiva	100 mm
Colore	marrone
Esecuzione	A coarse
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %

Denominazione originale prodotto	SC-BF
Tipo di prodotto	Nastro di tela abrasiva

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
Legno	idoneo		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a secco	idoneo		

Accessori

Rullo Ø 90×100 mm Modello AIR	568575 AIR
-------------------------------	------------