



Sensori "FMT", Coppia max.: 25Nm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	654350 25
GTIN	5060922232939
Classe articolo	66D

Descrizione

Esecuzione:

- Sensore statico completo di cavo (2 m) per collegamento diretto a n. art. 654300 o n. art. 654340 (riconoscimento automatico dei dati di taratura).
- Fissaggio diretto alla superficie di lavoro con 3 viti (non comprese nella fornitura).

Fornitura:

Incluso certificato di taratura UKAS in senso orario.

Fino a Dim. 150 incl. con simulatore di serraggio delle viti per il controllo di avvitatori elettrici e pneumatici. In stabile valigetta di plastica.

Nota:

- Non per avvitatori a percussione!
- Non per avvitatori a massa battente!

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	1,25 - 25 Nm
Attacco esagonale	1/4 pollici
Coppia massima	25 Nm
Quadro femmina	1/4 pollici
Quadro femmina	3/8 pollici
Taratura	O4
Direzione di serraggio	Serraggio orario

Precisione di misura della coppia	±0,5 %
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Tipo di prodotto	Strumento di controllo della coppia

Servizi

Taratura DAkkS destraStrumento / Sensore di controllo della coppia Modello 1000	020130 1000
Taratura destraStrumento / Sensore di controllo della coppia Modello 400	020120 400
Taratura DAkkS su entrambi i latiStrumento / Sensore di controllo della coppia Coppia massima 1000/2 Nm	020150 1000/2
Taratura DAkkS destraStrumento / Sensore di controllo della coppia Modello 0,1-1100	020130 0,1-1100
Taratura DAkkS su entrambi i latiStrumento / Sensore di controllo della coppia Coppia massima 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2

Accessori

Simulatore di serraggio delle viti Coppia massima 25 Nm	654352 25
---	-----------