

Garant**Platorello in PU, Ø Esterno: 123mm**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 567990 123 |
| GTIN | 4045197566300 |
| Classe articolo | 51M |

Descrizione

Esecuzione:

Platorello di supporto con multiforo, **sistema di aspirazione innovativo** (canali incorporati) e design piatto per l'impiego su levigatrici roto-orbitali. Con **attacco da 5/16 di pollice o M8**. La combinazione di **PU espanso** semi-flessibile e **platorello portante rinforzato in fibra di vetro** antirottura lo rende ideale per **lavori di rettifica e** levigatura di contorni di tipo medio o intenso. Sistema multiforo per l'impiego di tutti i fogli circolari con chiusura a strappo con foro standard e ABRANET.

Uso:

Con sistema adattatore innovativo utilizzabile su tutte le comuni rettificatrici orbitali (Dynabrade, Ingersoll, CP, Festool, ecc.).

Per:

dischi con foro: 8; 8 + 1; 17

Descrizione tecnica

| | |
|------------------|------------------------|
| Ø Esterno | 123 mm |
| Tipo di prodotto | Platorello di supporto |

Accessori

Set di 4 proteggi platorello, con multiforo Ø Esterno 123 mm

567995 123