

**Koken****Bussola IMPACT con attacco esagonale da 1.1/2 pollici, Apertura: 70mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	653950 70
GTIN	4991644465217
Classe articolo	63R

**Descrizione****Esecuzione:**

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.

**Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l'anello in gomma adatti.**

**Norma:**

**DIN 3129**

**Materiale:**

Acciaio al cromo molibdeno, superficie fosfatata al manganese.

**Nota:**

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Apertura	70 mm
Ø Lato uscita	103 mm
Lunghezza	100 mm
Quadro di manovra femmina	1.1/2 pollici

Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Per impiego su macchine	sì
Tipo di prodotto	Bussola

---

## Accessori

Spina di acciaio per bussole da 1.1/2 pollici ØxLunghezza 7X75 mm	653995 7X75
Anello di gomma per bussole da 1.1/2 pollici Ø 95 mm	653990 95