

**Disco per troncatura STANDARD \*\* per pietra, Ø Disco: 125mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	569700 125
GTIN	9003173677872
Classe articolo	53T

**Descrizione****Esecuzione:**

Disco universale per troncare la pietra (Specifiche tecniche: **C30-BF**).

**Uso:**

Per pietre naturali e sintetiche, nonché calcestruzzo e refrattari.

**Descrizione tecnica**

Forma	42
Descrizione della forma	curvato
Ø Foro	22,23 mm
Numero massimo giri	12200 min <sup>-1</sup>
Larghezza disco	2,5 mm
Specifica	C30-BF
Ø Disco	125 mm
Per spessori materiale	7,5 mm

Materiale abrasivo	Carburo di silicio (SiC)
Sigla materiale abrasivo	SiC
Ottimizzato per il materiale	Pietra artificiale
Ottimizzato per il materiale	Pietra naturale
Ottimizzato per il materiale	Pietra
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura