

**3M****Anello di tela abrasiva Ø 90×100 mm, SC-BF, Confronto granulometrico: 280**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	568561 280
GTIN	4001895524592
Classe articolo	53M

## Descrizione

### Esecuzione:

Mini-nastri di tela abrasiva Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Mini-nastri di tela abrasiva in tessuto non tessuto per dissolvenza, satinatura e finitura.

Con pellicola di supporto per migliore applicazione su tutti i rulli.

### Uso:

Su rettificatrici in piano e satinatrici con rulli n. art. 568570 – 568577 (Ø foro 19 mm). Velocità massima 5000 min<sup>-1</sup>.

## Descrizione tecnica

Confronto granulometrico	280
Ø Nastro di tela abrasiva	90 mm
Colore	blu
Larghezza nastro di tela abrasiva	100 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva	289 mm
Esecuzione	A very fine
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %

Denominazione originale prodotto	SC-BF
Tipo di prodotto	Nastro di tela abrasiva

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
Legno	idoneo		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a secco	idoneo		

## Accessori

Rullo Ø 90×100 mm Modello AIR	568575 AIR
-------------------------------	------------