

**Spazzola lamellare abrasiva in tessuto (A), Ø 100×100 mm, Grana: 120****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	568465 120
GTIN	4045197526687
Classe articolo	52E

**Descrizione****Esecuzione:**

**Disposizione a ventaglio di lamelle di tessuto abrasivo** rispetto all'asse della spazzola rotativa. Dimensioni standard Ø 100×100 mm oppure esecuzione sottile Ø 100×50 mm per la lavorazione di piccole superfici. Foro di alloggiamento Ø 19 mm con sede multipla.

**Uso:**

Per **togliere la ruggine, disincrostare, sbavare** e per rettifica longitudinale.

**Nota:**

Per la compensazione della larghezza di spazzole sottili di Ø 100×50 mm, set di anelli distanziali n. art. 568439.

**Descrizione tecnica**

Velocità consigliata	3700 min <sup>-1</sup>
Grana	120
Sostrato del materiale abrasivo	Tessuto
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Ø Rullo	100 mm

Larghezza rullo	100 mm
Attributo del nome del prodotto	Ø 100×100 mm
Tipo di prodotto	Spazzola lamellare abrasiva in tela fessurata

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Vernice	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		