



Disco per troncatura STANDARD ** per pietra, Ø Disco: 230mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	569700 230
GTIN	9003173675854
Classe articolo	53T

Descrizione

Esecuzione:

Disco universale per troncare la pietra (Specifiche tecniche: **C30-BF**).

Uso:

Per pietre naturali e sintetiche, nonché calcestruzzo e refrattari.

Descrizione tecnica

Larghezza disco	3 mm
Ø Foro	22,23 mm
Descrizione della forma	diritto
Numero massimo giri	6600 min ⁻¹
Forma	41
Specifica	C30-BF
Ø Disco	230 mm
Per spessori materiale	9 mm

Materiale abrasivo	Carburo di silicio (SiC)
Sigla materiale abrasivo	SiC
Ottimizzato per il materiale	Pietra artificiale
Ottimizzato per il materiale	Pietra naturale
Ottimizzato per il materiale	Pietra
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura