



## Chiavi combinate, pollici, Apertura: 19/32pollici



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	613520 19/32
GTIN	4018754020171
Classe articolo	63A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Lato anello con profilo **AS-Drive**. (Dim. 3,2 – 5 con esagono).

#### Norma:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

#### Nota:

Profilo speciale **AS-Drive**. Un profilo di estrema precisione studiato per l'aviazione e l'aeronautica spaziale. Gli utensili con questo profilo sono riconoscibili dal contrassegno **AS-drive**.

#### Vantaggi:

- **Le viti vengono strette sui fianchi. – Le viti non si rovinano. – Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. – Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.**

#### Vantaggi:

- **Le viti vengono strette sui fianchi. – Le viti non si rovinano. – Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. – Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.**

### Descrizione tecnica

Apertura	19/32 pollici
Altezza bocca massima h1	5,3 mm
Lunghezza chiave L	170 mm
Dimensione apertura	in pollici

Altezza massima anello $h_{2\max}$	8,5 mm
Posizione anello	15 grado
Tipo di prodotto	Chiave