



## Bussola per candele, 3/8 pollice, Apertura: 16mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	637310 16
GTIN	4018754003204
Classe articolo	63A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo **DIN 3120**.

Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture con tolleranze ristrette con profilo **AS Drive** che non danneggia viti e dadi. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Superfici arrotondate. Bussole dodecagonali.

#### Materiale:

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, rivestimento NiCr resistente al distacco.

### Descrizione tecnica

Ø Lato uscita	21,7 mm
Lunghezza	60 mm
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca poligonale
Meccanismo di arresto per candele	Guarnizione di ritenuta
Apertura	16 mm
Quadro di manovra femmina	3/8 pollici
Tipo di prodotto	Bussola

