



## Bussola per viti, attacco da 3/8 pollice per Torx® esecuzione corta, Impronta Torx®: TX10



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	637560 TX10
GTIN	4018754002818
Classe articolo	63A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo **DIN 3120**.

Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Superfici arrotondate. In acciaio speciale altamente legato, lucida.

#### Norma:

**DIN 7422**

#### Materiale:

Acciaio al cromo; esecuzione cromata e nichelata.

### Descrizione tecnica

Impronta Torx®	TX10/152
Dimensione profilo A	2,7 mm
Ø Lato azionamento	17,8 mm
Lunghezza	49 mm
Quadro di manovra femmina	3/8 pollici
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto	Bussola

