



## Chiave combinata, Apertura: 17mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	613500 17
GTIN	4018754018826
Classe articolo	63A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Lato anello con profilo **AS-Drive**. (Dim. 3,2 – 5 con esagono).

#### Norma:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

#### Nota:

#### Vantaggi:

- **Le viti vengono strette sui fianchi. – Le viti non si rovinano. – Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra viti e utensile. – Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.**

**ATTENZIONE!**

Esiste anche un'altra alternativa GARANT per questo prodotto!

Codice prodotto consigliato: 613600

### Descrizione tecnica

Lunghezza chiave L	190 mm
Altezza bocca massima h1	8 mm
Apertura	17 mm
Dimensione apertura	Metrica
Altezza massima anello h <sub>2max</sub>	13 mm
Norma	DIN 3113 A

Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Posizione anello	15 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	rivestimento al NiCr
Tipo di prodotto	Chiave