



Bussola poligonale da 3/8 pollice esecuzione lunga, Apertura: 15mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	637300 15
GTIN	4018754002214
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo **DIN 3120**.

Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture con tolleranze ristrette con profilo **AS Drive** che non danneggia viti e dadi. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Superfici arrotondate.

Norma:

DIN 3124-L

Materiale:

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Descrizione tecnica

Apertura	15 mm
Lunghezza	60 mm
Ø Lato uscita	20,6 mm
Quadro di manovra femmina	3/8 pollici
Profilo di manovra	Chiave a bussola poligonale
Tipo di prodotto	Bussola

