



Set di chiavi combinate, Numero chiavi: 19



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	613510 19
GTIN	4018754058099
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Lato anello con profilo **AS-Drive**. (Dim. 3,2 – 5 con esagono).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Fornitura:

Cad. 1 chiave combinata n. art. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:
Dim. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Nota:

Vantaggi:

- **Le viti vengono strette sui fianchi. – Le viti non si rovinano. – Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. – Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.**

Descrizione tecnica

Numero chiavi	19
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	15 grado

Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	rivestimento al NiCr
Tipo di prodotto	Chiave

Accessori

Chiave combinata Apertura 21 mm	613500 21
Chiave combinata Apertura 7 mm	613500 7
Chiave combinata Apertura 18 mm	613500 18
Chiave combinata Apertura 16 mm	613500 16
Chiave combinata Apertura 5,5 mm	613500 5,5
Chiave combinata Apertura 24 mm	613500 24
Chiave combinata Apertura 13 mm	613500 13
Chiave combinata Apertura 22 mm	613500 22
Chiave combinata Apertura 10 mm	613500 10
Chiave combinata Apertura 19 mm	613500 19
Chiave combinata Apertura 8 mm	613500 8
Chiave combinata Apertura 17 mm	613500 17
Chiave combinata Apertura 14 mm	613500 14
Chiave combinata Apertura 12 mm	613500 12
Chiave combinata Apertura 6 mm	613500 6
Chiave combinata Apertura 20 mm	613500 20
Chiave combinata Apertura 9 mm	613500 9
Chiave combinata Apertura 11 mm	613500 11
Chiave combinata Apertura 15 mm	613500 15