



Set di chiavi combinate, Numero chiavi: 16



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	613510 16
GTIN	4018754058297
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Lato anello con profilo **AS-Drive**. (Dim. 3,2 – 5 con esagono).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Fornitura:

Cad. 1 chiave combinata n. art. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:
Dim. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Nota:

Vantaggi:

- **Le viti vengono strette sui fianchi. – Le viti non si rovinano. – Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. – Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.**

Descrizione tecnica

Numero chiavi	16
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	15 grado

Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	rivestimento al NiCr
Tipo di prodotto	Chiave

Accessori

Chiave combinata Apertura 19 mm	613500 19
Chiave combinata Apertura 7 mm	613500 7
Chiave combinata Apertura 34 mm	613500 34
Chiave combinata Apertura 27 mm	613500 27
Chiave combinata Apertura 24 mm	613500 24
Chiave combinata Apertura 5,5 mm	613500 5,5
Chiave combinata Apertura 17 mm	613500 17
Chiave combinata Apertura 32 mm	613500 32
Chiave combinata Apertura 8 mm	613500 8
Chiave combinata Apertura 30 mm	613500 30
Chiave combinata Apertura 21 mm	613500 21
Chiave combinata Apertura 16 mm	613500 16
Chiave combinata Apertura 18 mm	613500 18
Chiave combinata Apertura 22 mm	613500 22
Chiave combinata Apertura 10 mm	613500 10
Chiave combinata Apertura 13 mm	613500 13