



Chiave combinata, Apertura: 13mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	613500 13
GTIN	4018754018789
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Lato anello con profilo **AS-Drive**. (Dim. 3,2 – 5 con esagono).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Nota:

Vantaggi:

- **Le viti vengono strette sui fianchi. – Le viti non si rovinano. – Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra viti e utensile. – Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.**

ATTENZIONE!

Esiste anche un'altra alternativa GARANT per questo prodotto!

Codice prodotto consigliato: 613600

Descrizione tecnica

Altezza bocca massima h ₁	6,5 mm
Lunghezza chiave L	160 mm
Apertura	13 mm
Dimensione apertura	Metrica
Altezza massima anello h _{2max}	11 mm
Norma	DIN 3113 A

Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Posizione anello	15 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	rivestimento al NiCr
Tipo di prodotto	Chiave