



## Chiave combinata, Apertura: 23mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 613500 23     |
| GTIN            | 4018754018888 |
| Classe articolo | 63A           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Lato anello con profilo **AS-Drive**. (Dim. 3,2 – 5 con esagono).

#### Norma:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

#### Nota:

#### Vantaggi:

- **Le viti vengono strette sui fianchi. – Le viti non si rovinano. – Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra viti e utensile. – Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.**

**ATTENZIONE!**

Esiste anche un'altra alternativa GARANT per questo prodotto!

Codice prodotto consigliato: 613600

### Descrizione tecnica

|  |            |
|--|------------|
| Lunghezza chiave L                       | 280 mm     |
| Altezza bocca massima h1                 | 10 mm      |
| Apertura                                 | 23 mm      |
| Dimensione apertura                      | Metrica    |
| Altezza massima anello h <sub>2max</sub> | 15 mm      |
| Norma                                    | DIN 3113 A |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Norma                  | ISO 3318             |
| Norma                  | ISO 7738             |
| Posizione anello       | 15 grado             |
| Processo di produzione | forgiato             |
| Materiale              | Acciaio al cromo     |
| Superficie             | rivestimento al NiCr |
| Tipo di prodotto       | Chiave               |