

**Disco diamantato per troncatura PREMIUM*** Fast Cut, Ø Disco: 180mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	569730 180
GTIN	9003174757979
Classe articolo	53T

Descrizione**Esecuzione:**

Dischi diamantati per taglio a secco e a umido. Ø foro 22,23 mm.

- **Tempi di taglio brevi grazie ai diamanti.**
- **Elevata durata, cambio del disco meno frequente.**
- **Diametro fisso, pertanto sempre piena profondità di taglio.**
- **Riduzione della formazione di polvere grazie allo scarso attrito del disco.**

Estremamente tagliente per tempi brevi di taglio, sollecitazione della macchina ridotta e tagli puliti. Antisurriscaldamento. Larghezza rivestimento **ultrasottile 1,2 mm** (Ø 115 / 125) e **1,9 mm** (Ø 180 / 230).

Uso:

Per troncare tutti i materiali da costruzione come il calcestruzzo (compreso il cemento armato), laterizi, pietra naturale, piastrelle, ceramica, acciaio, ecc.

Materiale:

Ottimo per: mattoni in calcestruzzo, granito, gneiss, porfido, inserti per percorsi pedonali.

Nota:

- **Rivestimento diam. preaffilato. Osservare obbligatoriamente il senso di rotazione!**
- **Altri dischi diamantati per troncatura disponibili su richiesta.**

Descrizione tecnica

Ø Foro	22,23 mm
Larghezza rivestimento abrasivo	1,9 mm
Ø Disco	180 mm
Numero massimo giri	8488 min ⁻¹
Materiale abrasivo	esecuzione diamantata
Sigla materiale abrasivo	D
Ottimizzato per il materiale	Pietra
Forma	41
Descrizione della forma	diritte
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura