

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Spazzola conica a centro depresso filo in INOX 0,50 mm, Ø Spazzole D1 × filettatura M: 115XM14mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	571350 115XM14
GTIN	4017359044025
Classe articolo	57L

Descrizione**Esecuzione:**

Spazzola conica a centro depresso con filo liscio 0,50 mm, **intrecciato** e fissato saldamente nel corpo in acciaio. **Potenza di spazzolatura molto aggressiva con elevata resistenza all'usura.**

Uso:

Intrecciate verso sinistra per evitarne l'incurvatura precoce.

Ideale per la lavorazione di punti difficilmente accessibili e per lavori di spazzolatura come per esempio disincrostazione, rimozione di ruggine, scorificazione, ravnivatura, intonacatura di parti in metallo, pulizia delle assi per casseforme.

Con **filettatura interna M14**, per l'attacco diretto **in smerigliatrici angolari.**

Descrizione tecnica

Ø Spazzola D ₁	115 mm
Numero di trecce	20
Lunghezza utile H ₁	24 mm
Spessore setole	0,5 mm

Numero massimo giri	12500 min ⁻¹
Larghezza utile L ₁	12 mm
Filettatura M	M14
Materiale guarnizione	Filo INOX
Trecce	intrecciato verso sinistra
Tipo di prodotto	Spazzola conica