



Disco diamantato per troncatura 4 in 1 PREMIUM*** Premium, Ø Disco: 230 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	569735 230
GTIN	9003177046179
Classe articolo	53T

Descrizione

Esecuzione:

Dischi diamantati per taglio a secco e a umido. Ø foro 22,23 mm.

- **Tempi di taglio brevi grazie ai diamanti.**
- **Elevata durata, cambio del disco meno frequente.**
- **Diametro fisso, pertanto sempre piena profondità di taglio.**
- **Riduzione della formazione di polvere grazie allo scarso attrito del disco.**

Potenza e durata massime grazie alla nuova tecnologia a segmenti con distribuzione ottimizzata della grana. Velocità di taglio maggiore del 20 – 30 % con **meno vibrazioni e bordi taglienti puliti**. Per **impiego universale** su calcestruzzo, granito, materiali abrasivi e cemento armato. **Altezza rivestimento 14 mm.**

Norma:

Dischi per troncatura diamantati per **taglio a secco e a umido**. Ø foro 22,23 mm.

Potenza e durata massime con bordi taglienti puliti. **Impiego universale** su cemento, granito, materiali abrasivi e acciaio.

Uso:

Per troncatura tutti i materiali da costruzione come il calcestruzzo (compreso il cemento armato), laterizi, pietra naturale, piastrelle, ceramica, acciaio, ecc.

Nota:

- **Rivestimento diam. preaffilato. Osservare obbligatoriamente il senso di rotazione!**

· Altri dischi diamantati per troncatura disponibili su richiesta.

Velocità periferica max.: 80 m/s

Ø foro: 22,23 mm

Ø foro: 22,23 mm

Descrizione tecnica

Ø foro	22,23 mm
Rivestimento abrasivo h	14 mm
Ø disco	230 mm
Numero max. giri	6600 min ⁻¹
Materiale abrasivo	esecuzione diamantata
Sigla materiale abrasivo	D
Forma	41
Descrizione della forma	diritte
Velocità periferica max.	80 m/s
Tipo di prodotto	Mola a disco