


**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Spazzola conica a centro depresso intrecciatura alternata, filo in INOX da 0,50 mm, Ø Spazzole D1 × filettatura M: 115XM14mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	571355 115XM14
GTIN	4017359380154
Classe articolo	57L

**Descrizione****Esecuzione:**

**Spazzola conica** a centro depresso con filo liscio 0,50 mm, **intrecciato** e fissato saldamente nel corpo in acciaio. **Potenza di spazzolatura molto aggressiva con elevata resistenza all'usura.**

**Uso:**

**Intrecciatura alternata (destra / sinistra)** per una maggiore aggressività dei lavori di spazzolatura difficili. Particolarmente adatte per l'impiego su angoli e bordi con rotazione regolare.

Ideale per la lavorazione di punti difficilmente accessibili e per lavori di spazzolatura come per esempio disincrostazione, rimozione di ruggine, scorificazione, rattivatura, intonacatura di parti in metallo, pulizia delle assi per casseforme.

Con **filettatura interna M14**, per l'attacco diretto in **smerigliatrici angolari**.

**Descrizione tecnica**

Numero di trecce	20
Spessore setole	0,5 mm
Ø Spazzola D <sub>1</sub>	115 mm
Numero massimo giri	12500 min <sup>-1</sup>
Lunghezza utile H <sub>1</sub>	24 mm

Larghezza utile L <sub>1</sub>	12 mm
Filettatura M	M14
Materiale guarnizione	Filo INOX
Trecce	Intrecciatura alternata
Tipo di prodotto	Spazzola conica