

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Spazzola circolare per sbavatura filo in INOX 0,35 mm, Ø Spazzole D1 ×  
Larghezza utile L1: 250X60mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 570510 250X60 |
| GTIN            | 4017359248423 |
| Classe articolo | 57L           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Foro dell'attacco 50,8 mm con cava doppia per chiavetta 13×7. Altri fori possibili.

**Filo INOX** ondulato ad alta resistenza.

**Uso:**

Per tutte le smerigliatrici da banco standard. Elevata durata grazie al filo speciale.  
Ideale per la sbavatura di lamiere, profilati, tubi, raccordi, elementi in plastica e simili.

**Nota:**

Solo le punte agiscono sul pezzo. Una pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta la potenza necessaria e riduce la durata della spazzola.

**Descrizione tecnica**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Larghezza spazzola             | 58 mm                  |
| Numero massimo giri            | 3600 min <sup>-1</sup> |
| Ø Spazzola D <sub>1</sub>      | 250 mm                 |
| Lunghezza utile H <sub>1</sub> | 50 mm                  |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Materiale guarnizione   | Filo INOX            |
| Spessore setole         | 0,35 mm              |
| Macchina di propulsione | Sbavatrice da tavolo |
| Tipo di prodotto        | Spazzola circolare   |