

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY
**Spazzola circolare con foro filo in acciaio 0,30 / 0,35 mm, Ø Spazzole D1 ×
 Larghezza utile L1: 250X30mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	570100 250X30
GTIN	4017359079966
Classe articolo	57L

Descrizione
Esecuzione:

Filo ondulato saldamente incorporato nel corpo in acciaio. **Grande spessore**, elevata precisione di rotazione concentrica e resistenza all'usura. Possibilità di adattamento a diversi fori d'attacco grazie agli **anelli di riduzione intercambiabili** (in dotazione). Foro con cava doppia per chiavetta.

Uso:

Utilizzo su blocchi di rettifica e per lucidatura o su macchine con albero pieghevole. Per rinvivare, pulire, togliere la ruggine, disincrostare, ecc.

Descrizione tecnica

Ø Anello riduttore	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm
Lunghezza utile H ₁	50 mm
Ø Foro, allargabile fino a	80 mm
Ø Spazzola D ₁	250 mm
Numero massimo giri	3600 min ⁻¹

Larghezza spazzola	25 mm
Ø Foro d ₁	50,8 mm
Tipo di prodotto	Spazzola circolare