




Disco diamantato per troncatura Piastrelle PREMIUM***, Ø Disco: 230mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	569750 230
GTIN	9003176396350
Classe articolo	53T

Descrizione

Esecuzione:

Dischi diamantati per taglio a secco e a umido. Ø foro 22,23 mm.

- **Tempi di taglio brevi grazie ai diamanti.**
- **Elevata durata, cambio del disco meno frequente.**
- **Diametro fisso, pertanto sempre piena profondità di taglio.**
- **Riduzione della formazione di polvere grazie allo scarso attrito del disco.**

Disco per piastrelle con bordo tagliente passante, larghezza **1,2 mm**, molto tagliente, altezza rivestimento 10 mm. Speciale per piastrelle e piani di granito. **Disco per piastrelle** con bordo tagliente passante, larghezza **1,6 mm** (Ø 230), molto tagliente, altezza rivestimento 10 mm. Speciale per piastrelle e piani di granito.

Esecuzione Testo pubblicitario:

Dischi per troncatura diamantati per **taglio a secco e a umido**. Ø Foro 22,23 mm.

Disco diamantato per troncatura molto tagliente per **piastrelle e lastre di granito**.

Uso:

Per troncare tutti i materiali da costruzione come il calcestruzzo (compreso il cemento armato), laterizi, pietra naturale, piastrelle, ceramica, acciaio, ecc.

Materiale:

Ottimo per: piastrelle in ceramica, piastrelle in grès, porcellana.

Nota:

- **Rivestimento diam. preaffilato. Osservare obbligatoriamente il senso di rotazione!**
- **Altri dischi diamantati per troncatura disponibili su richiesta.**

Descrizione tecnica

Altezza rivestimento abrasivo	10 mm
Larghezza disco	1,6 mm
Ø Foro	22,23 mm
Ø Disco	230 mm
Numero massimo giri	6600 min ⁻¹
Materiale abrasivo	esecuzione diamantata
Sigla materiale abrasivo	D
Ottimizzato per il materiale	Pietra
Forma	41
Descrizione della forma	diritte
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura