



Disco diamantato per troncatura PREMIUM*** disco per scanalatura di materiali da cantiere, Ø Disco: 125mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	569770 125
GTIN	9003175980086
Classe articolo	53T

Descrizione

Esecuzione:

Dischi diamantati per taglio a secco e a umido. Ø foro 22,23 mm.

- **Tempi di taglio brevi grazie ai diamanti.**
- **Elevata durata, cambio del disco meno frequente.**
- **Diametro fisso, pertanto sempre piena profondità di taglio.**
- **Riduzione della formazione di polvere grazie allo scarso attrito del disco.**

Disco scanalature materiale da cantiere, anti-surriscaldamento; sostituire sempre la coppia.

Uso:

Per troncare tutti i materiali da costruzione come il calcestruzzo (compreso il cemento armato), laterizi, pietra naturale, piastrelle, ceramica, acciaio, ecc.

Materiale:

Ottimo per: calcestruzzo, mattoni, calcestruzzo aerato.

Nota:

- **Rivestimento diam. preaffilato. Osservare obbligatoriamente il senso di rotazione!**
- **Altri dischi diamantati per troncatura disponibili su richiesta.**

Descrizione tecnica

Ø Foro	22,23 mm
Ø Disco	125 mm
Numero massimo giri	12200 min ⁻¹
Materiale abrasivo	esecuzione diamantata
Sigla materiale abrasivo	D
Ottimizzato per il materiale	Pietra
Forma	41
Descrizione della forma	diritte
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura