



Chiavi combinate, pollici, Apertura: 1.1/8pollici



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	613520 1.1/8
GTIN	4018754020270
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Lato anello con profilo **AS-Drive**. (Dim. 3,2 – 5 con esagono).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Nota:

Profilo speciale **AS-Drive**. Un profilo di estrema precisione studiato per l'aviazione e l'aeronautica spaziale. Gli utensili con questo profilo sono riconoscibili dal contrassegno **AS-drive**.

Vantaggi:

- **Le viti vengono strette sui fianchi. – Le viti non si rovinano. – Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. – Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.**

Vantaggi:

- **Le viti vengono strette sui fianchi. – Le viti non si rovinano. – Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. – Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.**

Descrizione tecnica

Apertura	1.1/8 pollici
Altezza bocca massima h1	8,9 mm
Lunghezza chiave L	330 mm
Dimensione apertura	in pollici

Altezza massima anello $h_{2\max}$	16 mm
Posizione anello	15 grado
Tipo di prodotto	Chiave