

**Chiave combinata, fosfatata, Apertura: 6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	613900 6
GTIN	4045197385093
Classe articolo	62A

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Corpo ovale.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, fosfatato.

**Descrizione tecnica**

Apertura	6 mm
Lunghezza chiave L	100 mm
Altezza bocca massima h1	4 mm
Dimensione apertura	Metrica
Altezza massima anello h <sub>2 max</sub>	6 mm
Posizione anello	15 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	esecuzione fosfatata
Attributo del nome del prodotto	fosfatata
Tipo di prodotto	Chiave

