

**Set di chiavi combinate, fosfatata, Numero chiavi: 19****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	613910 19
GTIN	4045197385307
Classe articolo	62A

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Corpo ovale.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, fosfatato.

**Fornitura:**

Cad. 1 chiave combinata n. art. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:

Dim. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

**Descrizione tecnica**

Numero chiavi	19
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	15 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	fosfatato
Attributo del nome del prodotto	fosfatata
Tipo di prodotto	Chiave

**Accessori**

Chiave combinata Apertura 24 mm	613900 24
Chiave combinata Apertura 9 mm	613900 9
Chiave combinata Apertura 22 mm	613900 22
Chiave combinata Apertura 8 mm	613900 8
Chiave combinata Apertura 15 mm	613900 15
Chiave combinata Apertura 14 mm	613900 14
Chiave combinata Apertura 6 mm	613900 6
Chiave combinata Apertura 5,5 mm	613900 5,5
Chiave combinata Apertura 7 mm	613900 7
Chiave combinata Apertura 21 mm	613900 21
Chiave combinata Apertura 10 mm	613900 10
Chiave combinata Apertura 20 mm	613900 20
Chiave combinata Apertura 12 mm	613900 12
Chiave combinata Apertura 11 mm	613900 11
Chiave combinata Apertura 13 mm	613900 13
Chiave combinata Apertura 19 mm	613900 19
Chiave combinata Apertura 16 mm	613900 16
Chiave combinata Apertura 18 mm	613900 18
Chiave combinata Apertura 17 mm	613900 17