

**Set di chiavi combinate, fosfatata, Numero chiavi: 16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	613910 16
GTIN	4045197385314
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Corpo ovale.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, fosfatato.

Fornitura:

Cad. 1 chiave combinata n. art. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:

Dim. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Descrizione tecnica

Numero chiavi	16
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	15 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	fosfatato
Attributo del nome del prodotto	fosfatata
Tipo di prodotto	Chiave

Accessori

Chiave combinata Apertura 24 mm	613900 24
Chiave combinata Apertura 17 mm	613900 17
Chiave combinata Apertura 8 mm	613900 8
Chiave combinata Apertura 22 mm	613900 22
Chiave combinata Apertura 30 mm	613900 30
Chiave combinata Apertura 27 mm	613900 27
Chiave combinata Apertura 32 mm	613900 32
Chiave combinata Apertura 19 mm	613900 19
Chiave combinata Apertura 5,5 mm	613900 5,5
Chiave combinata Apertura 34 mm	613900 34
Chiave combinata Apertura 10 mm	613900 10
Chiave combinata Apertura 21 mm	613900 21
Chiave combinata Apertura 7 mm	613900 7
Chiave combinata Apertura 13 mm	613900 13
Chiave combinata Apertura 18 mm	613900 18
Chiave combinata Apertura 16 mm	613900 16