



Chiavi combinate, pollici, Apertura: 1.1/2pollici



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 613520 1.1/2 |
| GTIN | 4018754020324 |
| Classe articolo | 63A |

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Lato anello con profilo **AS-Drive**. (Dim. 3,2 – 5 con esagono).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Nota:

Profilo speciale **AS-Drive**. Un profilo di estrema precisione studiato per l'aviazione e l'aeronautica spaziale. Gli utensili con questo profilo sono riconoscibili dal contrassegno **AS-drive**.

Vantaggi:

- **Le viti vengono strette sui fianchi. – Le viti non si rovinano. – Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. – Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.**

Vantaggi:

- **Le viti vengono strette sui fianchi. – Le viti non si rovinano. – Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. – Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.**

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------|---------------|
| Apertura | 1.1/2 pollici |
| Lunghezza chiave L | 480 mm |
| Altezza bocca massima h1 | 11 mm |
| Dimensione apertura | in pollici |

| | |
|------------------------------------|----------|
| Altezza massima anello $h_{2\max}$ | 19 mm |
| Posizione anello | 15 grado |
| Tipo di prodotto | Chiave |