

**Chiave combinata, fosfatata, Apertura: 8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	613900 8
GTIN	4045197348654
Classe articolo	62A

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Corpo ovale.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, fosfatato.

**Descrizione tecnica**

Apertura	8 mm
Altezza bocca massima h1	4,5 mm
Lunghezza chiave L	120 mm
Dimensione apertura	Metrica
Altezza massima anello h <sub>2 max</sub>	7 mm
Posizione anello	15 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	esecuzione fosfatata
Attributo del nome del prodotto	fosfatata
Tipo di prodotto	Chiave

