

**Chiave combinata, fosfatata, Apertura: 41 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	613900 41
GTIN	4045197441584
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Corpo ovale.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, fosfatato.

Descrizione tecnica

Apertura	41 mm
Lunghezza chiave L	442 mm
Altezza bocca massima h1	17 mm
Dimensione apertura	Metrica
Altezza massima anello h _{2 max}	26 mm
Posizione anello	15 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	esecuzione fosfatata
Attributo del nome del prodotto	fosfatata
Tipo di prodotto	Chiave

