



## Chiave combinata, cromata, Apertura: 6mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	613950 6
GTIN	4045197159724
Classe articolo	62A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Corpo ovale.

#### Norma:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

### Descrizione tecnica

Apertura	6 mm
Altezza bocca massima h <sub>1</sub>	4 mm
Lunghezza chiave L	100 mm
Dimensione apertura	Metrica
Altezza massima anello h <sub>2max</sub>	6 mm
Norma	DIN 3113 A
Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Posizione anello	15 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio

Superficie	esecuzione cromata
Attributo del nome del prodotto	cromata
Tipo di prodotto	Chiave