

**Set di chiavi combinate, fosfatata, Numero chiavi: 12****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 613910 12     |
| GTIN            | 4045197385291 |
| Classe articolo | 62A           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Corpo ovale.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, fosfatato.

**Fornitura:**

Cad. 1 chiave combinata n. art. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:

Dim. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

**Descrizione tecnica**

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Numero chiavi                   | 12                       |
| Dimensione apertura             | Metrica                  |
| Posizione anello                | 15 grado                 |
| Materiale                       | Acciaio al cromo-vanadio |
| Superficie                      | fosfatato                |
| Attributo del nome del prodotto | fosfatata                |
| Tipo di prodotto                | Chiave                   |

**Accessori**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Chiave combinata Apertura 5,5 mm | 613900 5,5 |
| Chiave combinata Apertura 18 mm  | 613900 18  |
| Chiave combinata Apertura 22 mm  | 613900 22  |
| Chiave combinata Apertura 8 mm   | 613900 8   |
| Chiave combinata Apertura 21 mm  | 613900 21  |
| Chiave combinata Apertura 24 mm  | 613900 24  |
| Chiave combinata Apertura 16 mm  | 613900 16  |
| Chiave combinata Apertura 10 mm  | 613900 10  |
| Chiave combinata Apertura 17 mm  | 613900 17  |
| Chiave combinata Apertura 7 mm   | 613900 7   |
| Chiave combinata Apertura 13 mm  | 613900 13  |
| Chiave combinata Apertura 19 mm  | 613900 19  |