



Chiave a forchetta / a cricchetto JOKER 6001 Switch, reversibili, piegate di 15°, Apertura: 19mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	614875 19
GTIN	4013288184764
Classe articolo	63F

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Lato anello con cricchetto a dentatura fine (80 denti) facilmente reversibile con angolo di registro particolarmente stretto (4,5°).

Il lato della bocca con profilo esagonale doppio e inserto metallico temprato intercambiabile ha funzione di fermo, funge da finecorsa, impedisce lo scivolamento e permette il serraggio con un angolo di serraggio ridotto.

Lato anello inclinate a 15°, reversibile.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

Descrizione tecnica

Ø Anello D	34,7 mm
Altezza anello h ₂	11 mm
Dimensione apertura	metrica
Apertura	19 mm
Lunghezza chiave L	246 mm
Altezza bocca h ₁	9,5 mm
Apertura bocca b	42 mm
Denominazione originale prodotto	6001 Joker Switch
Posizione anello	15 grado

Angolo di registro	4,5 grado
Materiale	Acciaio al cromo-molibdeno
Superficie	opaco cromato
Cricchetto reversibile	no
Tipo di prodotto	Chiave

Accessori

Adattatori per chiavi a cricchetto Modello 3	614850 3
--	----------