

 Mahr**Comparatore digitale i-wi Lettura 0,0005 mm, Intervallo di misurazione: 50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	434324 50
GTIN	4059192061456
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:**

Comparatore digitale con **visualizzazione molto grande** delle cifre (**11 mm**) e visualizzazione della tolleranza. Display analogico supplementare a barra con indicazione dei limiti di tolleranza. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall'azionamento accidentale dei tasti di comando.

Funzione Absolut: azzeramento possibile in tutte le posizioni, senza perdere il riferimento.

Fattore regolabile con visualizzazione sul display.

Le singole funzioni possono essere bloccate direttamente dal comparatore. Le impostazioni e i valori memorizzati (fattore, preset, tolleranze) non vanno persi neanche in caso di sostituzione della batteria.

Funzioni di misura dinamiche (MAX / MIN): per i controlli di rotondità e planarità o per la ricerca del flesso.

Con **sistema radio i-wi integrato** per la trasmissione semplice e senza cavi dei dati di misura a qualsiasi PC.

Funzione:

IP42: protezione contro la caduta di gocce d'acqua con inclinazione massima di 15° rispetto alla normale posizione d'uso, nonché protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 1$ mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR 2450.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.

Ricevitore radio i-wi n. art. 498912 STICK.

Descrizione tecnica

Taratura	C1
Spessore della cassa	35 mm
Risoluzione	0,00002 pollici
\varnothing Codolo di serraggio h6	8 mm
Risoluzione	0,0005 mm
Grado di protezione IP	IP 42
\varnothing Alloggiamento	58 mm
Forza di misura	0,65-1,15 N
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2450
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Applicazione radio	Software del produttore
Scostamento di misura E MPE (campo di misura)	0,007 mm
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm/pollici
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Sistema radio i-wi MAHR
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore

Servizi

Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 100 mm	023010 100
---	------------

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 50 mm	023000 50
---	-----------

Accessori

Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
--	--------

Ricevitore radio per i-wi Mahr Modello STICK	498912 STICK
--	--------------

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2450	081560 CR2450
---	---------------

Ricevitore radio per i-wi Mahr Modello STICK	498914 STICK
--	--------------