



Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 28 pezzi, Modello: P



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 637935 P |
| GTIN | 4013288173942 |
| Classe articolo | 63F |

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M6 – M12 e viti a esagono incassato con filettatura M6 – M12.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

Contenuto:

Con quadro n. art. 640390.

Fornitura:

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 10 pz. Dim. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

BITS esagonali da 5/16 pollici: 4 pz. n. art. 675440 Dim. 5; 6; 8; 10

BIT da 5/16 pollici per Phillips: 2 pz. n. art. 675400 Dim. 2; 3

BIT, attacco da 5/16 pollice, per viti Torx®: 8 pz. n. art. 675470 Dim. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55

Prolunga con bussola a rotazione rapida: 1 pz. 250 mm

Prolunga Wobble: 1 pz. 50 mm

Raccordo con mandrino a cambio rapido: 1 pz. bussola quadra da 1/2 pollice - attacco per bit da 5/16 pollice

Cricchetto (Dimensione S): 1 pz. n. art. 640395 con levetta di conversione

Cricchetto (Dimensione P): 1 pz. n. art. 640390 con quadro

Riposte in: Borsa pieghevole di tessuto con chiusura a strappo

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|---|
| Profilo di manovra | Bussola con bocca esagonale |
| Profilo di manovra | con bocca esagonale |
| Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® |
| Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips |
| Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici |
| Numero pezzi | 28 |
| Dimensione apertura | Metrica |
| Campo apertura bussola esagonale | 10-19 mm |
| Campo apertura chiave esagonale | 5-10 mm |
| Denominazione originale prodotto | 8100 SC 7 |
| Quadro con Wobble-Fix | con angolo di oscillazione |
| Lunghezza | 325 mm |
| Larghezza | 148 mm |
| Altezza | 73 mm |
| Tipo di prodotto | Chiave a bussola |

Accessori

| | |
|--|-------------|
| Bit per Torx®, 5/16 pollice C 8 Impronta Torx® TX20 | 675470 TX20 |
| Bit per Torx®, 5/16 pollice C 8 Impronta Torx® TX27 | 675470 TX27 |
| Bit per Torx®, 5/16 pollice C 8 Impronta Torx® TX40 | 675470 TX40 |
| Bit per Phillips, 5/16 pollice C 8 Dim. dell'impronta a croce 2 | 675400 2 |
| Bit per esagono, 5/16 pollice C 8 impronta Hex-Plus Esagono 6 mm | 675440 6 |
| Bit per esagono, 5/16 pollice C 8 impronta Hex-Plus Esagono 5 mm | 675440 5 |

| | |
|---|-------------|
| Cricchetto a dentatura fine "Zyklop Metal", quadro da 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido | 640390 |
| Bit per Torx®, 5/16 pollice C 8 Impronta Torx® TX25 | 675470 TX25 |
| Bit per Torx®, 5/16 pollice C 8 Impronta Torx® TX30 | 675470 TX30 |
| Bit per esagono, 5/16 pollice C 8 impronta Hex-Plus Esagono 3 mm | 675440 3 |
| Bit per Torx®, 5/16 pollice C 8 Impronta Torx® TX55 | 675470 TX55 |
| Bit per esagono, 5/16 pollice C 8 impronta Hex-Plus Esagono 8 mm | 675440 8 |
| Bit per Torx®, 5/16 pollice C 8 Impronta Torx® TX50 | 675470 TX50 |
| Bit per Torx®, 5/16 pollice C 8 Impronta Torx® TX45 | 675470 TX45 |