



Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 28 pezzi, Modello: S



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	637935 S
GTIN	4013288173881
Classe articolo	63F

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M6 – M12 e viti a esagono incassato con filettatura M6 – M12.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

Contenuto:

Con cricchetto reversibile n. art. 640395.

Fornitura:

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 10 pz. Dim. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

BITS esagonali da 5/16 pollici: 4 pz. n. art. 675440 Dim. 5; 6; 8; 10

BIT da 5/16 pollici per Phillips: 2 pz. n. art. 675400 Dim. 2; 3

BIT, attacco da 5/16 pollice, per viti Torx®: 8 pz. n. art. 675470 Dim. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55

Prolunga con bussola a rotazione rapida: 1 pz. 250 mm

Prolunga Wobble: 1 pz. 50 mm

Raccordo con mandrino a cambio rapido: 1 pz. bussola quadra da 1/2 pollice - attacco per bit da 5/16 pollice

Cricchetto (Dimensione S): 1 pz. n. art. 640395 con levetta di conversione

Cricchetto (Dimensione P): 1 pz. n. art. 640390 con quadro

Riposte in: Borsa pieghevole di tessuto con chiusura a strappo

Descrizione tecnica

Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Profilo di manovra	Bussola con bocca esagonale
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Profilo di manovra	con bocca esagonale
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Numero pezzi	28
Dimensione apertura	Metrica
Campo apertura bussola esagonale	10-19 mm
Campo apertura chiave esagonale	5-10 mm
Denominazione originale prodotto	8100 SC 8
Quadro con Wobble-Fix	con angolo di oscillazione
Lunghezza	325 mm
Larghezza	148 mm
Altezza	73 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Bit per Phillips, 5/16 pollice C 8 Dim. dell'impronta a croce 2	675400 2
Bit per Torx®, 5/16 pollice C 8 Impronta Torx® TX40	675470 TX40
Bit per esagono, 5/16 pollice C 8 impronta Hex-Plus Esagono 8 mm	675440 8
Bit per Torx®, 5/16 pollice C 8 Impronta Torx® TX45	675470 TX45
Bit per Torx®, 5/16 pollice C 8 Impronta Torx® TX55	675470 TX55
Bit per esagono, 5/16 pollice C 8 impronta Hex-Plus Esagono 6 mm	675440 6

Bit per esagono, 5/16 pollice C 8 impronta Hex-Plus Esagono 3 mm	675440 3
Bit per Torx®, 5/16 pollice C 8 Impronta Torx® TX50	675470 TX50
Bit per Torx®, 5/16 pollice C 8 Impronta Torx® TX20	675470 TX20
Bit per Torx®, 5/16 pollice C 8 Impronta Torx® TX27	675470 TX27
Bit per Torx®, 5/16 pollice C 8 Impronta Torx® TX25	675470 TX25
Bit per esagono, 5/16 pollice C 8 impronta Hex-Plus Esagono 5 mm	675440 5
Bit per Torx®, 5/16 pollice C 8 Impronta Torx® TX30	675470 TX30
Cricchetto a dentatura fine "Zyklop Metal", reversibile, 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido	640395