

## Calibro a tampone H7, Ø Misura nominale: 62mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 484000 62     |
| GTIN            | 2050001951625 |
| Classe articolo | 48B           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Il lato passa di questi calibri viene realizzato con un **sovrametallo di usura** a norma DIN 7164. Lati passa/non passa in acciaio per calibri di prima qualità, temprato, sottoposto a distensione, rettificato e lappato.

Calibri a tampone con classe di tolleranza H7.

#### Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Nota:

- **Ulteriori misure intermedie su richiesta oppure ordinabili all'indirizzo [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) ad es. n. art. 484000 Dim. 82.**
- **Per i calibri di controllo (senza sovrametallo di usura) vedi n. art. 484027.**
- **Per i calibri con misure intermedie e tutti i Ø con tolleranza in cifre vedi n. art. 484025.**

### Descrizione tecnica

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Campo di tolleranza  | H                 |
| Norma                | DIN 7150-2        |
| Norma                | DIN 7164          |
| Qualità              | 7                 |
| Dimensione nominale  | 62 mm             |
| Tipologia di calibro | Calibro passa     |
| Tipologia di calibro | Calibro non passa |
| Tipologia di calibro | Calibro passa     |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Taratura         | M2      |
| Tipo di prodotto | Tampone |

**Servizi**

|   |            |
|---|------------|
| Certificato DAkkSCalibro a tampone differenziale Ø massimo 200 mm | 028340 200 |
| Rapporto di taraturaCalibro a tampone Ø Massimo 200 mm            | 028300 200 |