

Garant**Lama per seghe circolari, non rivestito, Ø × Spessore: 125X3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	179925 125X3
GTIN	4045197887085
Classe articolo	17C

Descrizione**Esecuzione:**

Lama per sega circolare con riporto in metallo duro GARANT per tagli estremamente profondi. Passo irregolare delle lame per sega per una lavorazione più regolare. Consigliamo l'avanzamento radiale per limitare le vibrazioni e aumentare la durata dell'utensile. Substrato in metallo duro. Forma del dente e numero di denti concepiti in modo specifico per la lavorazione dell'alluminio.

Descrizione tecnica

Ø Foro	22 mm
Spessore	3 mm
Ø	125 mm
Avanzamento f_z in all. a truciolo corto	0,025 mm
Profondità di taglio massima $a_{e\ max}$	42 mm
Numero denti Z	16

Adattatore idoneo	179902 125
Contenuto	HM
Numero di fori di trascinamento	5
Interasse fori di trascinamento	31,5 mm
Ø Foro di trascinamento	4,4 mm
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Lama per seghe circolari

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	300 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	150 m/min	N
a umido max.	idoneo		
Aria	limitatamente adatto		