



Chiave maschio piegata per viti Torx® con testa sferoidale, Impronta Torx®: TX40



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	624915 TX40
GTIN	4045197236111
Classe articolo	62C

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito, interamente temprato (tenace). Fianco lungo con testa sferoidale, per uso inclinato fino a 25°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata. Punta brunite.

Descrizione tecnica

Lunghezze dei fianchi	132×26 mm
Impronta Torx®	TX40
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Esecuzione codolo	piegate a gomito
Superficie	esecuzione cromata
Punta di precisione	nero
Testa sferoidale sul fianco lungo	sì
Tipo di prodotto	Giravite

