

**Garant****Adattatore lama per sega circolare, a manicotto, Per Ø lama per sega: 125mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	179902 125
GTIN	4045197887139
Classe articolo	210

## Descrizione

**Esecuzione:**

Rivestimento al Ni per una migliore protezione contro l'usura.

**Uso:**

Insieme alle lame per seghe circolari per sistema di segatura. Per fresatura di scanalature e troncatura.

**Nota:**

Ø Foro di attacco = interfaccia per portautensile.

## Descrizione tecnica

Ø D <sub>3</sub>	38 mm
L <sub>1</sub>	43 mm
Ø Foro di attacco	16 mm
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	45 mm
Set di viti di serraggio	219985 (TX15; 4,2 Nm)
Numero di fori di fissaggio	5
Interasse fori di fissaggio	31,5 mm

Esecuzione del codolo	a manicotto
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Supporto portalamme per seghe

---

## Accessori

Set di viti di fissaggio 10 pezzi	219985
-----------------------------------	--------