

TAJIMA

**Flessometro W-Mag con gancio terminale magnetico e base magnetica,
Lunghezza del nastro: 5 m**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	462350 5
GTIN	4975364120366
Classe articolo	46R

Descrizione**Esecuzione:**

Flessometro W-Mag con piedino del corpo magnetico e gancio terminale magnetico. Ottima leggibilità. Nastro con stampa bilaterale. Ritorno e bloccaggio automatici del nastro. Robusta custodia in plastica con clip da cintura rimovibile.

Vantaggi:

Fissaggio semplice e veloce su tutte le superfici metalliche grazie al **potente magnete posto sul gancio terminale e alla guida magnetica nel piedino**. Utilizzo con una mano sola.

Norma: EG II

Norm: EG II

Standardi: EG II

Norme: CE II

Szabvány: EG II

Norma: EG II

Larghezza del nastro: 25 mm

Lunghezza corpo: 105 mm

Corpo largh.: 50 mm

Corpo h: 130 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza del nastro	5 m
Corpo h	130 mm
Larghezza del nastro	25 mm
Corpo largh.	50 mm
Lunghezza corpo	105 mm
Norma	EG II
Taratura	G1
Tipo di prodotto	Flessometro con custodia e telaio

Servizi

Marcatura incisione a laser Modello	018940
Rapporto di taratura Flessometro Lunghezza max. 5/2 m	016140 5/2