



Chiave maschio piegata per viti Torx® esecuzione termoverniciata, Impronta Torx®: TX25



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	624850 TX25
GTIN	7610733244010
Classe articolo	63D

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito, temprato (tenace).

Materiale:

Lega speciale PB Swiss Tools, superficie nichelata, cromata e termoverniciata per una rapida individuazione grazie alla chiara codificazione cromatica "Rainbow". Punta brunita.

Lunghezze dei fianchi: 88×27 mm

Descrizione tecnica

Lunghezze dei fianchi	88×27 mm
Impronta Torx®	TX25
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale	Lega speciale PB Swiss Tools
Esecuzione codolo	piegate a gomito
Superficie	termoverniciata
punta di precisione	nero
Testa sferoidale sul fianco lungo	no
Tipo di prodotto	Giravite

