



Micrometri digitali IP65, Campo di misura: 25-50mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	421315 25-50
GTIN	4059192058401
Classe articolo	43A

Descrizione

Esecuzione:

Innovativo micrometro con **cifre da 10 mm** su display nitido. Pratica funzione HOLD per bloccare il valore di misura per una lettura sicura. Stelo temprato e rettificato. Superfici di contatto in metallo duro. Frizione avanzata con regolazione rapida. Arco in acciaio verniciato con isolamento termico. Commutazione da misura relativa ad assoluta. Azzeramento in qualsiasi posizione. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall'azionamento accidentale dei tasti di comando.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032, 1 asta di regolazione a partire da Dim. 25-50.

Descrizione tecnica

Lettura	0,00005 pollici
Limite di errore	2 µm
Ø Stelo	6,5 mm
Taratura	B2
Lettura	0,001 mm
Intervallo di misurazione	25 - 50 mm

Passo vite angolare	0,5 mm
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Intervallo di misurazione massimo 100 mm	Micrometro con asta di regolazione 022040 100
Certificato DAkkS Intervallo di misurazione massimo 100 mm	Micrometro con asta di regolazione 022050 100

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Asta di regolazione Lunghezza complessiva 25 mm	421100 25