

Kroepelin
Längenmesstechnik

Comparatore digitale con bracci tastatori per esterni, Campo di misura: 0-15mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	438990 0-15
GTIN	2050001918987
Classe articolo	46Q

Descrizione

Esecuzione:

Un braccio di tastatura fisso e uno mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro.

Visualizzazione digitale del valore assoluto. L'impostazione dei valori di preset permette di predefinire gli errori ammessi.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso pad caricabatterie con accessori per il collegamento e manuale di istruzioni.

Accessori speciali:

Adattatore per cavo per la trasmissione dati n. art. 498954 Dim. A3, cavo per la trasmissione dati n. art. 497440 e adattatore radio n. art. 498954 Dim. A4.

Descrizione tecnica

Ripetibilità angolare	0,005 mm
Lunghezza contatto di misura superiore Hb	17 mm
Forza di misura	1,3 - 1,5 N
Limite di errore	±0,010 mm
Ø Sfera di contatto in HM	1,5 mm

Lunghezza contatto di misura inferiore Hf	17 mm
Intervallo di misurazione	0 - 15 mm
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura)	45 mm
Larghezza scanalatura minima	2,5 mm
Profondità scanalatura massima	15 mm
Numero di batterie contenute	1
Tipo di batteria	Ioni di litio
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Risoluzione (commutabile)	0,001 mm
Risoluzione (commutabile)	0,002 mm
Risoluzione (commutabile)	0,005 mm
Risoluzione (commutabile)	0,01 mm
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Taratura	C7
Tipo di prodotto	Comparatori per esterni

Servizi

Certificato DAkkSTastatori per esterni ed interni Modello S	023460 S
Rapporto di taraturaComparatori con bracci tastatori per esterni ed interni Modello S	023450 S

Accessori

Cavo di collegamento Modello D2	497440 D2
Adattatore per interfacce Modello A4	498954 A4
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Cavo di collegamento Modello USB2	497440 USB2
Adattatore per interfacce Modello A3	498954 A3
Cavo di collegamento Modello D1	497440 D1
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965