

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik

## Comparatore digitale con bracci tastatori per interni, Campo di misura: 5-20mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	438995 5-20
GTIN	2050001919311
Classe articolo	46Q

### Descrizione

#### Esecuzione:

Un braccio di tastatura fisso e uno mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro.

**Visualizzazione digitale del valore assoluto.** L'impostazione dei valori di preset permette di predefinire gli errori ammessi.

#### Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Incluso pad caricabatterie con accessori per il collegamento e manuale di istruzioni.

#### Accessori speciali:

Adattatore per cavo per la trasmissione dati n. art. 498954 Dim. A3, cavo per la trasmissione dati n. art. 497440 e adattatore radio n. art. 498954 Dim. A4.

### Descrizione tecnica

Ø Sfera di contatto in HM	0,6 mm
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura)	44 mm
Larghezza scanalatura minima	0,8 mm
Profondità scanalatura massima	2,2 mm
Forza di misura	0,8 - 1,3 N

Ripetibilità angolare	0,005 mm
Limite di errore	±0,010 mm
Lunghezza contatto di misura superiore Hb	2,2 mm
Lunghezza contatto di misura inferiore Hf	2,2 mm
Numero di batterie contenute	1
Tipo di batteria	Ioni di litio
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Risoluzione (commutabile)	0,001 mm
Risoluzione (commutabile)	0,002 mm
Risoluzione (commutabile)	0,005 mm
Risoluzione (commutabile)	0,01 mm
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Porta USB
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Taratura	C7
Tipo di prodotto	Comparatori per interni.

## Servizi

Certificato DAkkSTastatori per esterni ed interni Modello S	023460 S
Rapporto di taraturaComparatori con bracci tastatori per esterni ed interni Modello S	023450 S

## Accessori

Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
---	--------

Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Cavo di collegamento Modello D1	497440 D1
Adattatore per interfacce Modello A3	498954 A3
Cavo di collegamento Modello USB2	497440 USB2
Adattatore per interfacce Modello A4	498954 A4
Cavo di collegamento Modello D2	497440 D2