

**Kroeplin**  
Längenmesstechnik**Comparatore digitale con bracci tastatori per interni, Campo di misura:  
10-25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	438995 10-25
GTIN	2050001919328
Classe articolo	46Q

**Descrizione****Esecuzione:**

Un braccio di tastatura fisso e uno mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro.

**Visualizzazione digitale del valore assoluto.** L'impostazione dei valori di preset permette di predefinire gli errori ammessi.

**Funzione:**

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

Incluso pad caricabatterie con accessori per il collegamento e manuale di istruzioni.

**Accessori speciali:**

Adattatore per cavo per la trasmissione dati n. art. 498954 Dim. A3, cavo per la trasmissione dati n. art. 497440 e adattatore radio n. art. 498954 Dim. A4.

**Descrizione tecnica**

Larghezza scanalatura minima	1,5 mm
Limite di errore	±0,010 mm
Profondità scanalatura massima	4 mm
Forza di misura	0,8 - 1,3 N
Ripetibilità angolare	0,005 mm

Ø Sfera di contatto in HM	1 mm
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura)	46 mm
Lunghezza contatto di misura superiore Hb	4,4 mm
Lunghezza contatto di misura inferiore Hf	4,4 mm
Numero di batterie contenute	1
Tipo di batteria	Ioni di litio
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Risoluzione (commutabile)	0,001 mm
Risoluzione (commutabile)	0,002 mm
Risoluzione (commutabile)	0,005 mm
Risoluzione (commutabile)	0,01 mm
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Porta USB
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Taratura	C7
Tipo di prodotto	Comparatori per interni.

## Servizi

Rapporto di taratura Comparatori con bracci tastatori per esterni ed interni Modello S	023450 S
Certificato DAkkS Tastatori per esterni ed interni Modello S	023460 S

## Accessori

Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
---	--------

Cavo di collegamento Modello USB2	497440 USB2
Adattatore per interfacce Modello A4	498954 A4
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Cavo di collegamento Modello D1	497440 D1
Cavo di collegamento Modello D2	497440 D2
Adattatore per interfacce Modello A3	498954 A3